

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940885 1250
GTIN	4062406071189
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

Šírka	1500 mm
Šírka v G	60
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Úžitková výška	1095 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hmotnosť	93 kg
Hĺbka v G	20
Výška	1250 mm
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1500	940514 1500
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150