

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941001 1000
GTIN	4062406071424
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Úžitková výška	845 mm
Šírka	750 mm
Hĺbka	700 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	30
Hmotnosť	70 kg
Výška	1000 mm
Hĺbka v G	28
Počet políc	1
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Kridlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
	942570 300

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28

958480 28

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150

942570 150

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200

942570 200

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75

942570 75

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250

940510 1000/1250

Posuvná rukoväť Typ 1

958490 1

Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

942530 30

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100

942570 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125

942570 125