

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941021 2000
GTIN	4062406071493
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 28 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	28
-----------	----

Výška	2000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka v G	40
Počet políc	4
Hĺbka	700 mm
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Hmotnosť	146 kg
Polohovanie rukoväti	stred
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Polica s nosníkmi 100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	942573 200
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	942573 150
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Kridlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s kridlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	942573 100
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s kridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000	940511 2000
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s kridlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	942573 75
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s kridlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	942573 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s kridlovými dverami Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	942573 300
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F