

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorová základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941047 2000
GTIN	4062406071578
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 28 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Počet políc	8
-------------	---

Hĺbka	700 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	28
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1500 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1863 mm
Hmotnosť	239 kg
Šírka v G	60
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 2000	940514 2000
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125	942580 125

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100	942580 100
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300	942580 300
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942530 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75	942580 75
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200	942580 200
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150	942580 150