

Garant GRIDLINE

Veľkopriestorová základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941045 1000
GTIN	4062406071547
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 28 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie

Hĺbka	700 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	135 kg
Úžitková výška	863 mm
Šírka v G	60
Počet políc	2
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	28
Šírka	1500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300	942580 300
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150	942580 150
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942530 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200	942580 200

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75

942580 75

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100

942580 100

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250

940514 1000/1250

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125

942580 125