

Garant GRIDLINE

Velkopriestorová horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941055 1000
GTIN	4062406071585
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 28 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka v G	60
ComfortClose	nie
Výška	1000 mm

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1500 mm
Hĺbka v G	28
Polohovanie rukoväti	dole
Počet políc	2
Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	135 kg
Úžitková výška	863 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100	942580 100
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300	942580 300
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75	942580 75

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125	942580 125
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942530 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200	942580 200
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150	942580 150
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21