

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorová základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	941067 1000
GTIN	4062406071622
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 80 × 28 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530 – 942583 a skupinu 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Výška	1000 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Úžitková výška	863 mm
ComfortClose	nie

Hmotnosť	160 kg
Hĺbka v G	28
Počet políc	2
Šírka v G	80
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	2000 mm
Hĺbka	700 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942583 300
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250	940515 1000/1250
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150	942583 150
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200

942583 200

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100

942583 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75

942583 75

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125

942583 125