

Garant GRIDLINE

Velkozátěžová skříň s Celoplechové posuvné dvířka, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942345 2000
GTIN	4062406072537
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie

Počet políc	10
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	700 mm
Výška	2000 mm
Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka v G	28
Hmotnosť	163 kg
Šírka v G	60
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozátážová skriňa

Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150	942580 150
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75	942580 75
Veľkozátážová polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942610 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125	942580 125
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
	942580 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200

942580 200

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 2000

940514 2000

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300

942580 300