

Garant GRIDLINE

Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Krídlové dvierka s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942703 1000
GTIN	4062406072629
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Šírka	750 mm

Úžitková výška	845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestavitelný	áno
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	28
Hmotnosť	62 kg
Hĺbka	700 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	30
Výška	1000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Polica s nosníkmi 100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942530 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	942570 200
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	942570 300
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
	940501 900/1000

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

942570 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

942570 125

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28

958480 28

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

942570 150

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátážové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

942570 75

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250

940510 1000/1250