

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové krídlové dvierka,
Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942701 1000
GTIN	4062406072605
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 28 G. Vhodné zásuvky: 26 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Hĺbka	700 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka v G	30
ComfortClose	nie
Hmotnosť	62 kg
Hĺbka v G	28
Výška	1000 mm
Úžitková výška	845 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s krídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 200	942570 200
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942530 30
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 100	942570 100

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 75	942570 75
Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28	958480 28
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 300	942570 300
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 150	942570 150
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942550 30
Posuvná rukoväť Typ 1	958490 1
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 30G Výška čela zásuvky 125	942570 125