

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové krídlové dvierka,  
Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942721 1000
GTIN	4062406072643
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 24 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž políc v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	700 mm

Šírka	1000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka v G	40
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	70 kg
Úžitková výška	845 mm
Výška	1000 mm
Hĺbka v G	28
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942573 100
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942573 125
Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942550 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozaťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942573 75
	942573 300

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300

Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942530 40

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150

942573 150

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000

940501 900/1000

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250

940511 1000/1250

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky Vhodné pre hĺbku plášťa v G 28

958480 28

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Posuvná rukoväť Typ 1

958490 1

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozáťažové skrine a skrine s krídlovými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200

942573 200