

Garant GRIDLINE

**Velkopriestorový/velkozátťažová skriňa s Celoplechové posuvné dvierka,  
Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942765 1000
GTIN	4062406072728
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 80 × 28 G. Vhodné zásuvky: 36 × 20 G (vyžaduje sa samostatná objednávka). Montáž polic v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo pre skrinky do veľkopriestorových a veľkozátťažových skriniek GridLine, pozri č. 942530 – 942610 a skupinu 95.

**Použitie ako veľkozátťažová skrinka možné iba s veľkozátťažovou policou č. 942610.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	28
Šírka v G	80
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm

Šírka	2000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	863 mm
Hmotnosť	138 kg
ComfortClose	nie
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkopriestorová skriňa

## Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 100	942583 100
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 75	942583 75
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 300	942583 300
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 125	942583 125
Polica s nosníkmi100 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	942530 40
Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 200	942583 200
	942583 150

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozátťažové skrine s  
posuvnými dveramiŠírka 40G Výška čela zásuvky 150

Šikmá polica preeForm Pre šírku skriň / oddielov v G 40

942550 40

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné  
dvere, šírka 80G pre výšku skrine 1000/1250

940515 1000/1250