

Garant GRIDLINE

**Počítačová pracovná stanica s klapkou na tlačiareň, Typ: DK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 948132 DK     |
| GTIN             | 4062406074074 |
| Trieda položky   | 9GS           |

**Popis****Prevedenie:**

**Zásuvka na klávesnicu** zapadne do koncovej polohy, uzatvárateľná, s podložkou pod ruku z bambusu a s odľahčením ťahu. Nadstavec so zásuvkou na klávesnicu s bočným dierovaným plechom  $\square 9 \times 9$  mm v rasti 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix. **Kryt počítača s ventilátorom** a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z bambusu.

**Funkcia:**

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere a zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|           |        |
|-----------|--------|
| Hĺbka v G | 20     |
| Šírka     | 750 mm |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Rozmer Klapka spúšte             | 236×290 mm  |
| Hĺbka                            | 500 mm  |
| Hmotnosť                         | 69 kg   |
| Šírka v G                        | 30  |
| Výška                            | 1020 mm   |
| Podstavec Úžitková výška         | 645 mm  |
| Podstavec Úžitková šírka         | 700 mm  |
| Stupeň ochrany krytom IP         | IP 41   |
| Zásobovanie energiou             | Sietová prevádzka   |
| Typ zástrčky Vstup               | K   |
| Menovité napätie                 | 250 V   |
| Spínač zapnutia/vypnutia         | áno   |
| Hrúbka materiálu                 | 0,9 mm  |
| Uhol otvárania dvier             | 250 Stupeň  |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm  |
| Cylindrický zámok                | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                    | Počítačová pracovná stanica                                       |

## Príslušenstvo

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
|-------------------------------------|-------------|