



Delovne hlače do pasu Highline, modra/mornarsko modra, Konfekcijska velikost DE: 52



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

091321 52

GTIN

4030913065939

Razred artikla

06I

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline** iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

Delovne hlače do pasu.

Opis:

- Dva všita prednja žepa.
- Gumijast trak v pasu.
- Razporek z zadrgo.
- Dvojni žep za zložljivi meter.
- Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.
- Žep za mobilni telefon.
- Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.
- Certificirane v skladu z EN 14404 skupaj s kolenskimi podlogami art. 091802.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv **skrilavec/črna** pod art. 091322.

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	52
Velikost FR	48
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem	da
Žep za mobilni telefon	da
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Število kolenskih žepov	2
Število stranskih žepov	2
Zapiranje hlač	Zadrga
Stranski žepi	všit
Material	Bombaž, poliester
Število stegenskih žepov	2
Serija	Highline
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol	moški
Sestava tkanine	65 % poliester
Sestava tkanine	35% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C, pisano perilo
Barva	modra/mornarsko modra
Vrsta izdelka	Delovne hlače

Pribor

Podloga za kolena Standard 1 par Tip KNEE

091802 KNEE