



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 36-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630861 6
GTIN	4018754261024
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski vezni deli** po DIN 3122/3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2,5 – M8. Za zunanji Torx® z navojem M3–M8.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8. Za notranji Torx® z navojem M2,5–M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključ za zunanji 6-kotnik: 10 kosov, art. 631000 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadni ključ za zunanji Torx®: 6 kosov, art. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 5 kosov, art. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150

Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E6	631500 E6
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	633000
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632400 50
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E7	631500 E7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631000 12
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631000 13
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E4	631500 E4
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	632800
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631000 9
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E5	631500 E5
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E10	631500 E10

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631000 11
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E8	631500 E8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631000 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631000 5
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX20	631801 TX20
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 6 mm	631710 6
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX8	631801 TX8
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX25	631801 TX25
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX10	631801 TX10
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX15	631801 TX15
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 8 mm	631710 8
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX40	631801 TX40
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX27	631801 TX27
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631710 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631710 5
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX9	631801 TX9
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX30	631801 TX30
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631710 4