



Garnitura nasadnih ključev, 1/2- in 1/4-colski, Število orodij: 41



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953860 41
GTIN	4062406097653
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953860: 1 kos

6-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/4-colski, art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/4-colski, art. 631720 vel. 3; 4; 5: po 1 kos

Raglja HOLEX, 1/4-colska, art. 632090, vel. 1/4: 1 kos

Podaljšek HOLEX, 1/4-colski, art. 632420 vel. 50; 150: po 1 kos

Natični ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 632840 vel. 150: 1 kos

T-ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 kos

Kardanski zglob HOLEX, 1/4-colski, art. 633520 vel. 1/4: 1 kos

Raglja HOLEX, 1/2-colska, art. 640190, vel. 1/2: 1 kos

Podaljšek HOLEX, 1/2-colski, art. 641020, vel. 125; 250: po 1 kos

T-ročaj HOLEX, 1/2-colski, art. 641320 vel. 295: 1 kos

Kardanski zglob HOLEX, 1/2, art. 641620 vel. 1/2: 1 kos

12-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/2-colski, art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/2-colski, art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	41
----------------	----

Masa	4,193 kg
Globina v G	24
Širina	250 mm
Globina	600 mm
Širina v G	10
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×24
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642120 24
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642120 30
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643220 14
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642120 13
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953860	952001 953860

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642120 27
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642120 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642120 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642120 32
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643220 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642120 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631720 3
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632420 50
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642120 18
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643220 10
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643220 8
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem	640220
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642120 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642120 21
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642120 14
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642120 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643220 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2