

SONO  SWISS[®]**Ultrazvočna čistilna naprava PRESET, Prostornina: 12l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082923 12
GTIN	2050001962713
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarne naprave: PRESET – vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblititi element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Tehnični opis

Dolžina čistilne kadi	297 mm
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Dolžina naprave	355 mm

Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Prostornina čistilne kadi	12 l
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Širina čistilne kadi	238 mm
Višina čistilne kadi	200 mm
Širina naprave	290 mm
Zmogljivost segrevanja	800 W
Višina naprave	320 mm
Masa	7,3 kg
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	1000 W
Širina košare	181 mm
Nazivna napetost	230 V
Dolžina košare	240 mm
Nazivna vsebina	9 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 12	082926 12
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1