

SONO  SWISS[®]**Ultrazvočna čistilna naprava PRESET, Prostornina: 3l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082923 3
GTIN	2050001962911
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarne naprave: PRESET – vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblititi element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Tehnični opis

Širina naprave	190 mm
Višina naprave	220 mm
Višina čistilne kadi	97 mm

Dolžina naprave	300 mm
Zmogljivost segrevanja	200 W
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Dolžina čistilne kadi	235 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	320 W
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Širina čistilne kadi	134 mm
Prostornina čistilne kadi	3 l
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Masa	2,8 kg
Dolžina košare	191 mm
Poraba moči	280 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina košare	95 mm
Nazivna napetost	230 V
Nazivna vsebina	1,9 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 3	082926 3

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10