

Garant**Tool24 PickOne – glavni sistem DE, Skupno število predalov: 448****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979201 448
GTIN	4062406134105
Razred artikla	9SA

Opis**Izvedba:**

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.

Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24.

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected. 4 različice polic, ki so idealne za izdajo različnih velikosti artiklov in različnih izhodnih portfeljev.

Prednosti:**Hoffmann Group Connected**

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

Obseg dobave:

22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtne kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.

Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.

Tehnični opis

Širina	1080 mm
Število, predelek A	320
Višina	2000 mm
Število, predelek D	32
Masa	275 kg
Število, predelek C	64
Število, predelek B	32
Globina	875 mm
Nosilnost predelka	2 kg
Serija	Tool24 PickOne
Serija	Hoffmann Group Connected
Serija	Tool24 PickOne
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga