

ALLURIS

Ročna naprava za preizkušanje FMT-220 Z ročnim kolesom., Tip: 1000-600**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

- **Robustna, do 2500 N obremenljiva konstrukcija iz aluminija in plemenitega jekla z dodatno vodilno tračnico.**
- **Odlično vodenje pri meritvah tlaka in nateznih sil z dodatno linearno enoto.**
- **Natančno pozicioniranje s po višini nastavljivim vretenskim gonilom z ročnim kolescem.**
- **Miza z možnostjo pritrditve vpenjalnih naprav ali plošč z utori.**
- **Zelo prilagodljiva montažna plošča za digitalne merilnike moči.**
- **Stransko ročno kolo se lahko nadomesti z motornim pogonom.**

Uporaba:

Za enostavne teste materiala, komponent in gradbenih elementov, ki niso odvisni od hitrosti, pri zagotavljanju kakovosti ali proizvodnji.

Obseg dobave:

Navpična naprava za preizkušanje z ročnim pogonom, vklj. s pritrdilnimi elementi za merilnike sile in navodili za uporabo (merilnik sile je treba naročiti posebej).

Dodatni pribor:

Digitalni merilniki moči art. 478980 – 478987. Opcija motorja ima možnost dograditve. T-utorna plošča vključno s 4 T-utornimi maticami FMT-937 po ponudbi.

Tehnični opis

Višina	960 mm
Širina	200 mm
Dolžina	280 mm
Priključek za vpenjala	M6
Globina prostora za preizkušanje	120 mm
Podajanje (maksimalni hod)	120 mm
Višina prostora za preizkušanje	600 mm
maksimalno območje uporabe	1000 N
Podajanje (na obrat)	1 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za preizkušanje

Pribor

Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 1000 N	478983 1000
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 1000 N	478985 1000
Digitalni merilnik sile FMI-S10 (solarni) Merilno območje 100 N	478980 100
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 5 N	478985 5
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 50 N	478987 50
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 100 N	478983 100
Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 50 N	478983 50
Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 5 N	478987 5
	478983 500

Digitalni merilnik največje sile FMI-B20 Merilno območje 500 N

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 50 N

478985 50

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 500 N

478985 500

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 1000 N

478987 1000

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 500 N

478987 500

Digitalni merilnik sile FMI-S10 (solarni) Merilno območje 500 N

478980 500

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B30 (USB) Merilno območje 100 N

478985 100

Precizni digitalni merilnik sile FMI-B50 (USB) Merilno območje 100 N

478987 100