

## Škatla za orodje iz jeklene pločevine „Robust“, Tip: 5/430



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Razred artikla	66K

### Opis

#### Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.

**Posebno čvrsta izvedba**, delno iz **0,9 mm jeklene pločevine**.

#### Lakiranje:

Kaseta je s vseh strani lakirana z modro prašnato barvo.

### Tehnični opis

Zunanja širina	200 mm
Zunanja višina	200 mm
Masa	5,3 kg
Izvedba	5-del.
Zunanja dolžina	430 mm
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

### Pribor

Ključavnica s kombinacijo števil $\varnothing$ ohišja 40 mm	085885 40
Precizna cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 40 mm	085855 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovostrazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085860 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomenako zaklepanje $\varnothing$ ohišja 40 mm	085876 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 40 mm	085875 40
Obešanka ALUTITANrazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085868 50
Precizna cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085850 50
Precizna cilindrična ključavnicaenako zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085870 50
Ključavnica s kombinacijo števil $\varnothing$ ohišja 50 mm	085831 50
Garnitura cilindričnih ključavnic,4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem $\varnothing$ ohišja 40 mm	085865 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 40 mm	085866 40
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom $\varnothing$ ohišja 50 mm	085832 50
Cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085890 50
Ključavnica s kombinacijo števil $\varnothing$ ohišja 40 mm	085830 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 40 mm	085882 40
Cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje $\varnothing$ ohišja 50 mm	085880 50