

**Garnitura adapterjev za obročne ključe z ragljo, Število delov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614852 4
GTIN	4062406128395
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

6-kotni ročaj z vzmeteno kroglico oz. pritisnim delom za pritrnitev v obročni ključ.
Vel. 1–3: Zunanji štirikotnik po DIN 3120 z izmetačem za pritrnitev nasadnih ključev.
Vel. 4: Notranji šestkotnik po DIN 3126 D 6,3 za pritrnitev vijačnih nastavkov.

Prednosti:

Z adapterjem se obročni ključ z ragljo ZK 10, 13 oz. 19 mm spremeni v ragljo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Vsebina:

po 1 kos art. 614850: Vel. 1; 2; 3; 4

Obseg dobave:

Po 1 adapter art. 614850: Vel. 1; 2; 3; 4

Vpenjalo SW: 10 mm

Vpenjalo SW: 13 mm

Vpenjalo SW: 19 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Tehnični opis

Vpenjalo SW	10 mm
Vpenjalo SW	13 mm
Vpenjalo SW	19 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski 6-kotnik	D 6,3 mm
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Štirikotni adapterji

Pribor

Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 5	614810 5
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 4	614810 4
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 13 mm	614820 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba Zev ključa 10 mm	614816 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo Zev ključa 13 mm	614812 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 19 mm	614875 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 Zev ključa 13 mm	614870 13
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici kratka izvedba Število ključev 5	614818 5
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici Število ključev 10	614810 10

Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° Zev ključa 17X19 mm	614845 17X19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 10 mm	614875 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 10 mm	614820 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena Zev ključa 19 mm	614820 19
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo Zev ključa 19 mm	614812 19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici z vrtljivo glavo Število ključev 5	614814 5
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba Zev ključa 19 mm	614816 19
Dvostranski obročni ključ z ragljo Zevi ključa 10X12 mm	614843 10X12
Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° Zev ključa 10X11 mm	614845 10X11
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo kratka izvedba Zev ključa 13 mm	614816 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno Zev ključa 13 mm	614875 13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 Zev ključa 19 mm	614870 19
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici z vrtljivo glavo Število ključev 10	614814 10
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v torbici kratka izvedba Število ključev 10	614818 10
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 Zev ključa 10 mm	614870 10
Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° Zev ključa 12X13 mm	614845 12X13
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo Zev ključa 10 mm	614812 10
Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 4	614850 4
Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 1	614850 1

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 2

614850 2

Adapterji za obročne ključe z ragljo Tip 3

614850 3