



## Kovček z garnituro orodja za elektrikarje Competence XL 80-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680520
GTIN	4010995405236
Razred artikla	63K

### Opis

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Obsežna garnitura orodja za elektrikarje v kovčku iz polipropilena, odpornem proti udarcem, z nosilnim pasom.

#### Obseg dobave:

VDE-izvijač za nasadni ključ: Po 1 kos, vel. 5,5; 7; 8; 10 mm

VDE-izvijač za profil Phillips: Po 1 kos vel. 1; 2

VDE-izvijač za Pozidriv: Po 1 kos vel. 1; 2

Ploščati VDE-izvijač: Po 1 kos vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5

VDE-PlusMinus izvijač za Phillips-Schlitz: Po 1 kos vel. 1; 2

VDE-PlusMinus izvijač za Pozidriv-Schlitz: Po 1 kos vel. 1; 2

Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kosa vel. 3

VDE nosilec magazina za vijalne nastavke LiftUp, mešano, za Phillips; za Pozidriv; za Schlitz: 7-delna

Klešče za inštalaterje VDE TriCut: 1 kos

Visokozmogljive stranske ščipalne klešče VDE BiCut: 1 kos

Kombinirane klešče VDE: 1 kos vel. 180 mm

Stranske ščipalne klešče VDE: 1 kos vel. 180 mm  
Polokrogle klešče VDE, ravne: 1 kos vel. 200 mm  
Polokrogle klešče VDE, zakrivljene: 1 kos vel. 200 mm  
Klešče papiga VDE: 1 kos vel. 250 mm  
Preizkuševalnik napetosti 230–1000 V AC: 1 kos  
Avtomatske klešče za snemanje izolacije: 1 kos vel. 0,2–6,0 mm<sup>2</sup>  
Stiskalne klešče za kabelske končnike: 1 kos vel. 0,14–14 mm<sup>2</sup>  
Nož za snemanje kabelskih plaščev: 1 kos vel. 4–28 mm  
Stranske ščipalne klešče za finomehanike: 1 kos vel. 125 mm  
Garnitura vijačnih nastavkov, mešano, za Phillips; za Pozidriv; za notranji Torx®; za Schlitz: 1 kos 31-delna  
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z okroglo glavo: 9-delno (vel. 1,5 – 10 mm)  
Ploščati izvijač: 1 kosa vel. 12  
Ključ za stikalne omare: 1 kos  
Zložljivi meter iz umetne mase: 1 kos  
Vodna tehtnica, umetna masa ABS: 1 kos vel. 200 mm

**Napotek:****Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

---

**Tehnični opis**

Širina	419 mm
Dolžina	510 mm
Višina	215 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Oznaka proizvajalca	Competence XL za elektrिकarje
Število delov	80
Vrsta izdelka	Garnitura orodja