

PARAT®**Kovček za serviserje iz X-ABS z vložkom za dno, 2 tablama za orodje in TSA-ključavnicami****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692520
GTIN	4006793800717
Razred artikla	63X

Opis**Izvedba:**

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem **primerna za letalski transport**. Struktura površine je odporna proti praskam in **ne drsi (efekt gumiranja)** za izredno **zaščito površine**. Dvojni okvir iz aluminija z **vgrajenima nagibnima cilindričnima ključavnicama**, rastrski tečaji z blokado odpiranja pokrova kovčka in talni drsniki.

1 vložek za dno kovčka s pokrovom, z razdelbo, višina 88 mm.

Notranja oprema:

1 tabla za orodje s 25 žepi za orodje in 1 predelkom 400 mm, 1 tabla za orodje z 10 žepi za orodje, 1 krovna tabla za orodje s 15 žepi za orodje, 1 predelkom 400 mm in 1 predelkom za dokumente z 2 žepoma za vizitko in 2 zankama za pisalo.

TSA-ključavnice: pri potovanju v Združene države Amerike lahko pristojna varnostna služba Transportation Security Administration (TSA) te ključavnice s pomočjo generalnega ključa pri kontroli prtljage po potrebi odklene in zaklene. S tem se izognete morebitnemu nasilnemu odpiranju kovčka (uničenju ključavnic) pri kontroli prtljage.

Napotek:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi z drugačnimi ključavnicami.

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Notranja dolžina: 470 mm

Notranja širina: 210 mm
Notranja višina: 360 mm
Prostornina: 36 l
Masa: 5,4 kg

Tehnični opis

Notranja višina	360 mm
Notranja dolžina	470 mm
Notranja širina	210 mm
Prostornina	36 l
Masa	5,4 kg
Material	X-ABS
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	30 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Garnitura s številčno ključavnico za dograditev	692755
Prečna pregrada za vložek za dno kovčka	692170
Vložek s srednjo pregrado, 6 malimi pregradami in pokrovom	692770
Vzdolžna pregrada za vložek za dno kovčka	692150
Zaščitna podloga	692800