


Garant GRIDLINE

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg, 36×24G, Predal s prednjo višino: 300mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 931354 300 |
| GTIN | 4062406132200 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Nosilnost 75 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 40×28G art. 931335.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|----------|
| Uporabna višina | 275 mm |
| Prednja višina | 300 mm |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Masa | 26 kg |

| | |
|--|--|
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Uporabna površina predalov v G | 36×24 |
| Uporabna širina v G | 36 |
| Uporabna globina v G | 24 |
| Področje uporabe | Montažni voziček |
| Uporabna širina | 900 mm |
| Uporabna globina | 600 mm |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov | da |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×24G |
| Vrsta izdelka | Predal |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 36 | 951020 36 |
| Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 36 | 951030 36 |
| Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 36 | 951032 36 |
| Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10 | 951025 10 |