


HOLEX**Izvijač za elektrikarje, v celoti izoliran, Število orodij: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954534 11
GTIN	4062406157739
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954534: 1 kos

Ploščati izvijač za elektrikarje HOLEX št. 663301, vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kos

Izvijač za elektrikarje za profil Phillips HOLEX art. 668631 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos

Tehnični opis

Število orodij	11
Širina	200 mm
Globina	500 mm
Širina v G	8
Število orodij	11
Globina v G	20
Izvedba	Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa	0,887 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 0	668631 0
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 8 mm	663301 8
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954534	952001 954534
Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 3	668631 3
Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668631 1
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 4 mm	663301 4
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 5,5 mm	663301 5,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3,5 mm	663301 3,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 2,5 mm	663301 2,5
Izvijač za električarje za profil Phillipsv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668631 2
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 6,5 mm	663301 6,5
Izvijač za električarje, ploščativ celoti izolirani Širina konice b 3 mm	663301 3