




Izvijač s kapo za udarjanje, Število orodij: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953447 8
GTIN	2050002011823
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953447: 1 kos

Ploščati izvijač s kapo za udarjanje WERA art. 660300, vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: po 1 kos

Izvijač za profil Phillips s kapo za udarjanje WERA art. 668300 vel. 1; 2; 3: po 1 kos

Tehnični opis

Širina	200 mm
Globina v G	20
Globina	500 mm
Širina v G	8
Število orodij	8
Masa	1,087 kg

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 10 mm	660300 10
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953447	952001 953447
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 7 mm	660300 7
Izvijač za profil Phillipss kapo za udarjanje Velikost križne zareze 2	668300 2
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 4,5 mm	660300 4,5
Izvijač za profil Phillipss kapo za udarjanje Velikost križne zareze 1	668300 1
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 3,5 mm	660300 3,5
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 5,5 mm	660300 5,5
Izvijač za profil Phillipss kapo za udarjanje Velikost križne zareze 3	668300 3