



Garnitura bimetalnih žag za luknje Power Change Plus, Tip: 20-76



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Garnitura bimetalnih žag za luknje s sistemom Power Change Plus v najpogosteje uporabljenih premerih. Vklj. s 6-kotnim vpenjalnim trnom in centrirnimi svedri iz HSS, v kovčku iz umetne mase.

Tehnični opis

Ø žage za luknje	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Število centrirnih svedrov	2
Število vpenjalnih držal	1
Število delov	14
Serija	Power Change Plus
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Pribor

Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 105 mm	589790 105
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 121 mm	589790 121
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 152 mm	589790 152
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 16 mm	589790 16
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 19 mm	589790 19
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 20 mm	589790 20
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 22 mm	589790 22
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 25 mm	589790 25
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 29 mm	589790 29
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 32 mm	589790 32
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 35 mm	589790 35
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 38 mm	589790 38
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 40 mm	589790 40
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 44 mm	589790 44
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 51 mm	589790 51
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 54 mm	589790 54
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 60 mm	589790 60
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 65 mm	589790 65
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 68 mm	589790 68
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 76 mm	589790 76
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 83 mm	589790 83
Bimetalna žaga za luknjePower Change Plus Premer 92 mm	589790 92
Vpenjalno držaloPower Change Plus, 6-kotni za Ø žage za luknje 14-152 mm	589795 14-152
ZentrierbohrerPower Change Plus Tip HSS-CO	589800 HSS-CO