

## PRYOR

Garnitura udarnih števil, 10-delna Običajna pisava 0 – 9, Višina pisave: 5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085405 5
GTIN	5022044000278
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Običajna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

### Tehnični opis

Debelina držala	9,5
Višina pisave	5 mm
Omejitev globine	da
celotna dolžina	70 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/9	085411 5/9
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/0	085411 5/0
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/4	085411 5/4
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/1	085411 5/1
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/5	085411 5/5
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/8	085411 5/8
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/6	085411 5/6
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/3	085411 5/3
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/2	085411 5/2
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 5/7	085411 5/7
Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP