

**Garant****Tool24 PickOne – glavni sistem EN, Skupno število predalov: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	979211 160
GTIN	4062406134167
Razred artikla	9SA

**Opis****Izvedba:**

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.

Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24.

Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected. Maksimalna velikost predalov, izredno primerno za izdajanje večjih artiklov, na primer brusnih plošč ali zaščitnih očal.

**Prednosti:****Hoffmann Group Connected**

S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.

**Obseg dobave:**

22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtnih kode, računalnik vklj. s programsko opremo Basic, **operacijski sistem v angleščini.**

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.

Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.

**Tehnični opis**

Višina	2000 mm
Število, predelek D	160
Globina	875 mm
Masa	275 kg
Širina	1080 mm
Nosilnost predelka	2 kg
Serijski	Tool24 PickOne
Serijski	Hoffmann Group Connected
Serijski	Tool24 PickOne
Vmesnik	Hoffmann Group Connected
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Sistem izdaje blaga