



Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/2-colski 4-kotnik 9-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

639406

GTIN

4000896193530

Razred artikla

630

Opis

Izvedba:**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123;**nasadni ključi** po DIN 3124.

Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Stebila s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6–M24.

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki: 9 kosov art. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Shranjevanje v: Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik

1/2 col

Število delov	9
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-17 mm
Dolžina	185 mm
Širina	153 mm
Višina	52 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 12 mm	643233 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 6 mm	643233 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 5 mm	643233 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 7 mm	643233 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 14 mm	643233 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 8 mm	643233 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 17 mm	643233 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colskiPrevleka TiN 6-kotnik 10 mm	643233 10