

Garant**Transportni vozički za rezalno orodje s kolesi iz poliuretana, Uporabna širina: 452mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970041 452
GTIN	4062406162696
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Podvozje in nadgradnja iz jeklene pločevine, stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilnih letev in orodnih nosilcev. Po 2 kroglično uležajeni kolesi (2 fiksni in 2 za zavijanje), (Ø 160 mm) in 4 veliki ročaji skrbijo za varno rokovanje z vseh strani v delavniškem okolju. Vklj. z odlagalno polico iz jeklene pločevine (D × Š × G 150 × 452 × 30 mm).

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

Lakiranje:

Podvozje in stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano**.

Napitek:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Tehnični opis

Širina	500 mm
Ø koles	160 mm

Material roba	PU
Globina	800 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina	1200 mm
Število nosilnih letev (na stran)	2
Globina osnovne ploskve	800 mm
Širina osnovne ploskve	500 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna širina	452 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Število orodnih nosilcev (na stran)	4
Debelina materiala	0,9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970125 SK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970125 C4
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970125 HSK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970125 HSK50
Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT Širina 452 mm	970110 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970125 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970125 C6
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970125 HSK80
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970125 HSK63
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970125 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970125 SK50

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970125 0
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970125 VDI20
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970125 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970125 C8
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970125 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970125 VDI30