

**Garant****Transportni vozički z gumijastimi kolesi, Uporabna širina mm/model: 452/A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Razred artikla	91L

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (Ø 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

**Obseg dobave:**

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in gumijastimi kolesi.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano.**

**Napotek:**

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

**Tehnični opis**

Število nosilnih letev (1 raven)	3
Ø koles	160 mm
Širina osnovne ploskve	500 mm
Širina	500 mm

Višina	925 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina osnovne ploskve	800 mm
Globina	800 mm
Material roba	Polna guma
Število orodnih nosilcev (1 raven)	5
Maksimalna nosilnost	400 kg
Uporabna širina	452 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Debelina materiala	1,2 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

## Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970125 C8
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970125 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970125 HSK80
Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT Širina 452 mm	970110 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970125 VDI30
Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček Širina 452 mm	970175 452
Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček Širina 452 mm	970170 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970125 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970125 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970125 SK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970125 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970125 C6

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970125 HSK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970125 HSK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970125 VDI20
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970125 SK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970125 C4
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970125 HSK63
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970125 0