

Garant GRIDLINE

**Vertikalna omara, globina 28G. 2 izvlečljivi regali na talnih vodilih, Višina: 2000 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 971605 2000   |
| GTIN                  | 4062406165482 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Vertikalna omara 30×28G s talno vodenimi izvlečnimi regali. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Pri izvlečljivih regalih s širino 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Vertikalne omare se lahko postavijo le na **popolnoma ravnih tleh!**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 30

Globina v G: 28

Pokončni izvlečljivi predal s širino: 330 mm

**Tehnični opis**

|   |   |
|---|---|
| Uporabna širina izvlečljivega predelka  | 323 mm  |
| Širina                                  | 750 mm  |
| Globina                                 | 700 mm  |
| Masa                                    | 259 kg  |
| Pokončni izvlečljivi predal s širino    | 330 mm  |
| Uporabna globina izvlečljivega predelka | 627 mm  |
| Višina                                  | 2000 mm   |
| Širina v G                              | 30  |
| Globina v G                             | 28  |
| Uporabna višina izvlečljivega predelka  | 1750 mm   |
| Debelina materiala                      | 1,2 mm  |
| Nosilnost izvlečljivega predelka        | 600 kg  |
| Nosilnost notranjega ohišja omare       | 2400 kg   |
| Izvek predala                           | Zapora proti izvlečenju   |
| Cilindrična ključavnica                 | Modularni vložek  |
| Izbira barv                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka                           | Vertikalna omara za velika<br>bremena za rezalno orodje           |