

Garant GRIDLINE

**ESD-montažni voziček, kompletno s predali na kolesih, 26×24G, Višina mm/  
število predalov: 685/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Montažni voziček v 30×28G, po 2 kroglično uležajeni in **prevodni** fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, Ø 125 mm, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Kompletno s predali 26×24G. V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50, 100, 100, 150

**Lakiranje:**

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

**Napotek:**

- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**
- **Ozemljitev prek koles.**

**Tehnični opis**

Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna višina	400 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	750 mm
Uporabna globina predalov v G	24
ComfortClose	ne
Uporabna širina predalov	650 mm
Višina	685 mm
s povišanim robom	da
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
ESD-oprema	da
Globina	700 mm
Število predalov	4
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Masa	102 kg
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	400 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	26×24G

Vrsta izdelka

Montažni voziček

---

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21