

PRYOR

Garnitura udarnih števil, 10-delna Običajna pisava 0 – 9, Višina pisave: 8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085405 8
GTIN	5022044004283
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

Tehnični opis

Debelina držala	12,7
Omejitev globine	da
celotna dolžina	89 mm
Višina pisave	8 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/2	085411 8/2
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/6	085411 8/6
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/4	085411 8/4
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/3	085411 8/3
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/7	085411 8/7
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/8	085411 8/8
Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/5	085411 8/5
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/1	085411 8/1
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/0	085411 8/0
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 8/9	085411 8/9