

**Garant****Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 14014****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360014 14014
GTIN	4045197777188
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Središčna izvrtina  $\varnothing 25$  H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Material:**

**Osnovna plošča** iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čepi art. 360025, priključni bloki art. 360017 vel. 12808 in vel. 12805.

**Napotek:**

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

**Tehnični opis**

za tip stroja	MAZAK VARIAX 500
$\varnothing A$	500 mm

Ø vpenjala	120 mm
Medosna razdalja S	200 mm
Višina H	44 mm
Število vpenjal	4
Širina B	400 mm
Tip	14014
Križna mera	ne
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

## Pribor

Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 18290	360021 18290
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12