

HOLEX**Podaljšek rezkalne glave kratek, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301105 27
GTIN	4045197778444
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Vpenjalni čep, izvrtina in naležne površine brušeni na robu.

Uporaba:

Za prilagodljivo podaljšanje trnov za rezkalne glave. Ugodna različica glede na drage izvedbe po posebnem naročilu. 3 možnosti uporabe: kratek (45 mm) ali dolg (70 mm) podaljšek oz. maksimalna kombinacija dveh kratkih podaljškov (2×45 mm).

Obseg dobave:

Vključno s primernim zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Nadomestni vijak art. 301107.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	27 mm
Zunanji Ø D	60 mm
Celotna dolžina L	45 mm
A	21 mm
Standard	DIN 6357

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Podaljšek

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Pritezni vijak za podaljšek 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301107 27
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301109 16
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Varnostni vijak za podaljšek za dolžino trna L 45 mm	301111 45
Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301109 32
Pritezni vijak za podaljšek 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301107 40
Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm za Ø trna D1 27 mm	301109 27
Specialni ključ za Ø trna 60 mm	309840 60
Specialni ključ za Ø trna 13 mm	309840 13
Pritezni vijak za podaljšek 45 mm za Ø trna D1 16 mm	301107 16
Pritezni vijak za podaljšek 45 mm za Ø trna D1 32 mm	301107 32
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Pritezni vijak za podaljšek 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301107 22
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm za Ø trna D1 22 mm	301109 22
Specialni ključ za Ø trna 32 mm	309840 32
Pritezni vijak za podaljšek 2 × 45 mm za Ø trna D1 40 mm	301109 40