

Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953624 28
GTIN	4062406155629
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953624: 1 kos

Raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 kos

Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 100; 150: po 1 kos

Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 kos

T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 kos

Garnitura ključev z notranjim 6-kotnikom GARANT, art. 627132 vel. 9: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631029, vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	16
Globina	400 mm
Širina	150 mm
Število orodij	28
Masa	1,025 kg
Širina v G	6

Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×16
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 100 mm	632429 100
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953624	952001 953624
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 3,5 mm	631029 3,5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631029 4,5

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm

631029 5

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm

631029 13
