

Garnitura orodja za elektrikarje, v celoti izolirana, Število orodij: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	954585 12
GTIN	2050002004351
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954585: 1 kos
Ploščati izvijač za elektrikarje WERA št. 663100, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
Preizkuševalnik napetosti art. 665050 vel. 3: 1 kos
Izvijač za profil Phillips WERA art. 668600 vel. 1; 2: po 1 kos
Kombinirane klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, v celoti izolirane, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT, v celoti izolirane, art. 725310, vel. 160: 1 kos
Nož za snemanje kabelskih plaščev art. 728010, vel. 8–28: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728613, vel. 6: 1 kos

Tehnični opis

Širina	250 mm
Širina v G	10
Globina v G	24
Število orodij	12
Globina	600 mm

Število orodij	12
Izvedba	Z garnituro orodja
Masa	1,614 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×24
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663100 2,5
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 180 mm	701710 180
Polokrogle klešče, ravneVDE-izolirane Celotna dolžina 200 mm	713310 200
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm	663100 5,5
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm	663100 4
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954585	952001 954585
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 1	668600 1
Klešče za snemanje izolacije za presek vodnika 6 mm ²	728613 6
Izvijač z električarje za profil Phillips, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zareze 2	668600 2
Stranske ščipalne klešče, kromiraneVDE-izolirane Celotna dolžina 160 mm	725310 160
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663100 3,5
Enopolni preizkuševalnik fazne napetosti Širina rezila 3 mm	665050 3
	728010 8-28

Nož za snemanje kablskih plaščev s kljukastim rezilom za
Ø kabla 8-28 mm
