

**Garant****Garnitura momentnih ključev 120 Nm 1/2-colski, Število orodij: 23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953966 23
GTIN	4062406157395
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953966: 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642325, vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229, vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos

Momentni ključ z dvosmerno ragljo GARANT art. 656050, vel. 120: 1 kos

**Tehnični opis**

Globina v G	20
Globina	500 mm
Število orodij	23
Širina	200 mm
Število orodij	23
Širina v G	8
Izvedba	Z momentnim ključem

Masa	3,331 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642325 14
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642325 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642325 19
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642325 10
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 120 Nm	656050 120
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642325 17
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642325 15
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642325 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642325 13
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953966	952001 953966
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642325 24
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642325 18
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642325 12
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642325 22
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642325 21