



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 33-delna, metrični / colski



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630661
GTIN	4018754260645
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M1,6–M8.

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/8 cole (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 15 kosov, art. 631000

vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

6-kotni nasadni ključi: 10 kosov, art. 631100

vel. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150

Podaljški: 2 kosa, art. 632400

vel. 50; 150

Podaljšek, gibljiv: 1 kos, art. 632500 vel. 150

Ročaji z zglobom: 1 kos

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični / colski
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3,2-14 mm
Število delov	33
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3/16-9/16 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Dolžina	322 mm
Širina	135 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631000 4,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 3,5 mm	631000 3,5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631000 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631000 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	633000
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631000 9
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631000 12
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	632800
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631000 4

Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632400 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631000 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 14 mm	631000 14
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631000 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 3,2 mm	631000 3,2