



## Garnitura nasadnih ključev in viličasto obročnih ključev, 1/2-colski 4-kotnik 47-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638561
GTIN	4018754261178
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22. Vžigalne svečke 16 in 20,8 mm. Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M12.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 19 kosov, art. 642200

vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, art. 642450

vel. 16; 20,8

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kosov, art. 643200

vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300

Podaljški: 3 kosi, art. 641000

vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2  
 Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2  
 Viličasto obročnih ključ: 13 kosov, art. 613500  
 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24  
 Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS  
 Višina: 82 mm  
 Pogonski 4-kotnik: 1/2 col  
 Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-34 mm  
 Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-12 mm

## Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-12 mm
Število delov	47
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	481 mm
Širina	288 mm
Višina	82 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski Zev ključa 20,8 mm	642450 20,8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613500 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613500 11
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 9 mm	642200 9

Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613500 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642200 32
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613500 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613500 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642200 27
12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642450 16
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642200 30
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642200 34
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642200 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613500 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613500 15
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613500 12
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613500 19
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642200 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642200 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613500 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642200 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642200 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613500 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642200 15
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642200 16
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643200 4
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642200 18
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643200 7
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642200 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613500 21
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643200 12
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642200 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642200 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642200 24
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole Tip	640100
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613500 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642200 17
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642200 10
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2