



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 39-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	639261
GTIN	4018754261192
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M20, zunanji Torx® z navojem M6–M20. Vijaki z notranjim 6-kotnikom z navojem M6–M18, notranji Torx® z navojem M4–M14.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 12 kosov, art. 642200 vel. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Garnitura nasadnih ključev Torx®: 7 kos art. 642700, vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 6 kosov, art. 643200 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 643650 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300

Podaljški: 2 kosa art. 641000 vel. 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
------------------	----------

Število delov	39
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-14 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-30 mm
Dolžina	481 mm
Širina	288 mm
Višina	82 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E12	642700 E12
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642200 30
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642200 16
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX55	643650 TX55
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX30	643650 TX30
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E18	642700 E18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642200 27
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX27	643650 TX27
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E10	642700 E10
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E20	642700 E20
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255

Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX20	643650 TX20
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642200 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642200 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642200 8
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX45	643650 TX45
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642200 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643200 12
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX25	643650 TX25
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642200 18
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E24	642700 E24
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX50	643650 TX50
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E14	642700 E14
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX40	643650 TX40
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642200 22
Nasadni ključ Torx®, 1/2-colski Profil Torx® E16	642700 E16
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX60	643650 TX60
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642200 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642200 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642200 24
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643200 14