



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 47-delna, Število delov: 47



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630028 47
GTIN	4000896215188
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključiči** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Prednosti:

Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključiči, 1/4-colski: 9 kosov vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

6-kotni nasadni ključiči, 1/2-colski: 13 kosov št. izd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Vijačni nastavki za profil Phillips C 6,3: 2 kosa vel. 1; 2

Vijačni nastavki za profil Pozidriv C 6,3: 2 kosa vel. 1; 2

Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 3 kosi vel. 4, 6, 8

6-robni vijačni nastavki C 6,3: 5 kosov vel. 2; 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki Torx® C 6,3: 5 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojni elementi za vijačne nastavke, 1/4-colski: 4-kotni nastavek, 1/4-colski – vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4-colsko

1/4-colski podaljšek: 1 kos vel. 101,5 mm

1/2-colski podaljšek: 2 kosa vel. 123; 248 mm

1/4-colski natični ročaj: 1 kos

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632060

1/2-colska raglja: 1 kos, art. 640480

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom/odlagalno posodico

Višina: 65 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-27 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 2-6 mm

## Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5-27 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	47
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Phillips/ploščati
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	2-6 mm
Dolžina	355 mm
Širina	235 mm
Višina	65 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Dvokomponentni vložek iz mehke pene	163-568L
Škatla za orodje za sistem Safety-Insert-System	165-L

