



## Garnitura vijčnih nastavkov BiTorsion 12-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675772
GTIN	4013288179869
Razred artikla	63H

### Opis

#### Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675540, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675550 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

### Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Oznaka proizvajalca	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Število delov	12

Vrsta izdelka	Vijačni nastavek
<b>Pribor</b>	
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675540 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675520 3/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675540 3/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675520 2/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675540 2/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K