

Garant**Transportni vozički za rezalno orodje z gumijastimi kolesi, Uporabna širina: 452mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970046 452
GTIN	4062406163112
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Podvozje in nadgradnja iz jeklene pločevine, stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilnih letev in orodnih nosilcev. Po 2 kroglično uležajeni kolesi (2 fiksni in 2 za zavijanje), (Ø 160 mm) in 4 veliki ročaji skrbijo za varno rokovanje z vseh strani v delavniškem okolju. Vklj. z odlagalno polico iz jeklene pločevine (D × Š × G 150 × 452 × 30 mm).

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in gumijastimi kolesi.

Lakiranje:

Podvozje in stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Tehnični opis

Število nosilnih letev (na stran)	2
Širina osnovne ploskve	500 mm

Višina	1200 mm
Uporabna širina	452 mm
Globina osnovne ploskve	800 mm
Globina	800 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število orodnih nosilcev (na stran)	4
Maksimalna nosilnost	400 kg
Ø koles	160 mm
Material roba	Polna guma
Širina	500 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970125 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970125 VDI30
Nosilna letev za orodne nosilce Tool-UNIT Širina 452 mm	970110 452
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970125 HSK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970125 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970125 HSK63
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970125 C8
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970125 SK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970125 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970125 SK50
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970125 HSK40

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970125 HSK80
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970125 VDI20
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970125 0
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970125 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970125 C6
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970125 C4