

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje, kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1275/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje omare s cilindrično ključavnico. 3-stranski povišan rob in **podloga iz žlebaste gume**. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**. Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **od 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, čelne stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano**. **Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970705.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov	600 mm
Širina	750 mm

Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna višina	1150 mm
Globina	700 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina predalov	650 mm
Masa	150 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Omare za rezalno orodje

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931165 200
Predal.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931165 300
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931163 50
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1250 mm	931155 1250
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh Mere v G 30X28	951970 30X28
Odlagalna polica iz žlebaste gume Mere v G 30X28	951975 30X28