

Mitutoyo

Absolute merilna ura Odčitavanje 0,01 mm, 3-delna garnitura, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434063 12,5
GTIN	4067263133001
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Prikaz ničelne točke v vsakem položaju npr. za merjenje tolerance. Preklop smeri merjenja. 20000 ur kontinuirane uporabe z eno baterijo.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

3 x merilna ura art. 434062 vel. 12,5.

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Debelina ohišja	27,5 mm
Točnost	0,02 mm

Vrsta IP-zaščite	IP 42
Merilno območje	12,5 mm
Število vključenih baterij	1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø ohišja	59 mm
Kalibriranje	C1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Merilna sila	≤ 1,5 N
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023000 3X12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3X12,5 mm	023010 3X12,5

Pribor

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50

Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Vrtljivo tipalo	434912
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
ABSOLUTE merilna uraodčitavanje 0,01 mm Merilno območje 12,5 mm	434062 12,5