

**Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366704 100
GTIN	4045197750891
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Toleranca višine in para 0,01 mm. Shranjevanje v leseni škatli (kot na sliki). Trdota: 60 HRC.

**Fino brušene v paru.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

**Vsebina:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Napotek:**

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.  
Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov.

**Tehnični opis**

Število letev	20 par
Dolžina	100 mm
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

**Pribor**

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 4X7 mm	366706 4X7
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 6X14 mm	366706 6X14
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 3X11 mm	366706 3X11
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 2X20 mm	366706 2X20
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 5X8 mm	366706 5X8
Nadomestna lesena škatla za vzporedne podloge Tip S1	366754 S1
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 3X6 mm	366706 3X6
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 3X16 mm	366706 3X16
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 2X15 mm	366706 2X15
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 4X17 mm	366706 4X17
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 2X10 mm	366706 2X10
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 3X21 mm	366706 3X21
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 4X12 mm	366706 4X12
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 2X5 mm	366706 2X5
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 4X22 mm	366706 4X22
Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100 Širina×višina 5X23 mm	366706 5X23

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100  
Širina×višina 5X13 mm

366706 5X13

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100  
Širina×višina 5X18 mm

366706 5X18

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100  
Širina×višina 6X24 mm

366706 6X24

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100  
Širina×višina 6X19 mm

366706 6X19

Vzporedne podloge, par, za366702 / 6704 vel. 100  
Širina×višina 6X9 mm

366706 6X9